

V230i TT0 لدومينو الختم توافق دليل

المقدمة

نطاق على وتستخدم، المرنة العبوات على العلامات لتسجيل مصممة متقدمة (TT0) حراري نقل طباعة V230i دومينو تُعد يوتيوب على الرسمي الفيديو على الدليل هذا يعتمد. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في واسع، التطبيق سيناريوهات، المتوافقة المواد، الختم توافق ميزات بالتفصيل ويوضح، (<https://youtu.be/vBiBVs2Mrpw>)، خيارات لتحسين المختلفة الختم عمليات في ومزاياها أداؤها فهم على المستخدمين يساعد مما، V230i TT0 ل الشائعة والأسئلة، التسجيل حلول.

المواد توافق، الصناعية الطباعة، المرنة العبوات، الختم توافق، حراري نقل طباعة، V230i دومينو: المفاتيح الكلمات

1. V230i TT0 لدومينو الختم توافق على عامة نظرة

- مناسبة وهي، المرنة التعبئة مواد إلى شريط من الحبر تنقل حيث، الحراري النقل تقنية تستخدم: **V230i TT0 تقنية** - والمستمر المتقطع الختم مثل المختلفة الختم لعمليات والتعبئة التشكيل آلات مثل) المختلفة الختم معدات مع بسلاسة وتتكامل، عالية بمرونة V230i TT0 تتميز: **الختم توافق** - الجودة عالي لتسجيل (والأفقية العمودية والختم (البوصة في نقطة 300) الدقة عالية طباعة وتوفر، مختلفة ختم وسرعات متنوعة تعبئة مواد تدعم: **الرئيسية المزايا** - الصارمة الامتثال متطلبات لتلبية.



2. V230i TT0 مع المتوافقة الختم مواد

التالية الشائعة الختم مواد مع V230i TT0 تتوافق:

- نطاق على المستخدمة، (PET) والبوليستر، (PP) بروبيلين البولي، (PE) إيثيلين البولي مثل: ****البلاستيكية الأفلام**** - والأدوية الأغذية عبوات في واسع مناسبة وهي، والبلاستيكية الورقية والمركبات والبلاستيك الألمنيوم من المصنوعة الرقائق ذلك في بما: ****المركبة المواد**** - المجعدة الأطعمة وعبوات الخفيفة للوجبات مثالية وهي، المطلي والورق الألمنيوم رقائق مثل: ****الورقية والعبوات الرقائق**** - الطباعة ومثانة الحبر التصاق يضمن مما، مسبقاً المعالجة أو المطلية المواد بعض تدعم: ****الخاصة المواد**** - تقييم لإجراء المورد مع تواصلوا التوافق؛ اختبار تتطلب (المعدن، الزجاج مثل) الصلبة المواد: ****ملاحظة****



3. الختم عمليات في V230i TT0 تطبيقات

المتنوعة الإنتاج خطوط احتياجات يلبي مما، المختلفة الختم عمليات مع V230i TT0 تنكيف:

- العمودية والختم والتعبئة التشكيل آلات مثل، المتوسطة إلى المنخفضة السرعة ذات الإنتاج لخطوط مناسب: ****المنقطع الختم**** - الختم توقف فترات خلال التسجيل الطباعة رأس يكمل حيث.
- مما، الأفقية والختم والتعبئة التشكيل آلات مثل، السرعة عالية المستمرة الإنتاج خطوط مع متوافق: ****المستمر الختم**** - عالية بسرعات واضحة طباعة يضمن
- خيارات وتوفر، (مثل Bosch، Ilapak) المختلفة الختم معدات ماركات مع V230i تتكامل: ****المخصص التكامل**** - مرنة تركيب
- الختم خلال المواد توتر تغيرات مع تنكيف، تلقائياً الطباعة موضع لتعديل ذكية بمستشعرات مزودة: ****الديناميكي التعديل****




4. الختم توافق في V230i TT0 لـ التقنية المزاي

- وتقي، والنصوص، QR أكواد، الباركود وضوح تضمن البوصة في نقطة 300 بدقة الطباعة: ****الدقة عالية الطباعة**** - التنظيم ومتطلبات GS1 بمعايير.
- مع وتتكيف، (الرائتج على القائمة، الشمع على القائمة الشرائط مثل) متنوعة شريط أنواع تدعم: ****الشريط تحسين**** - (متر 1200 حتى) الشريط عمر وتطيل المختلفة المواد سطح خصائص.
- الإنتاج خط توقف من يقلل مما، واحدة دقيقة حوالي الطباعة وقوالب الشريط تغيير يستغرق: ****السرعة التغيير**** -.
- العالية الرطوبة، العالية الحرارة درجات ذات الختم بينات في بموثوقية V230i تعمل: ****البيني التكيف على القدرة**** - الغبار أو.



5. الختم وتوافق الصيانة V230i TT0 لـ

- المتكررة الختم لعمليات مثالي وهو، الإيزوبروبيلي بالكحول مسحًا فقط الطباعة رأس يتطلب: ****البسيط التنظيف**** -.
- الاستبدال وتكاليف تواتر من يقلل مما، (الاستخدام حسب، سنة 1-2) طويل بعمر الطباعة رؤوس تتمتع: ****المتين التصميم**** -.
- عمليات خلال بسرعة الأخطاء لاستكشاف الشاشة على إشعارات المدمج الأعطال كشف نظام يوفر: ****الذكي التشخيص**** - الختم.



6. والإجابات الشائعة الأسئلة

- **الختم؟ معدات جميع مع V230i TTO دمج يمكن هل : 1 السؤال**
تواصلوا التثبيت؛ ومساحة المعدات مواصفات تأكيد يجب ولكن، التقليدية الختم معدات معظم مع متوافقة V230i : الإجابة
اختبارات لإجراء المورد مع.
- **الخاصة؟ المواد على الطباعة جودة ضمان يمكن كيف : 2 السؤال**
تقديم للموردين يمكن مسبقًا؛ المواد أسطح ومعالجة مناسبة شريط أنواع اختيار خلال من الحبر التصاق بتحسين قم : الإجابة
المواد لاختبار دعم.
- **السرعة؟ عالي الختم في V230i TTO يؤدي كيف : 3 السؤال**
عالية المستمرة الإنتاج خطوط في واضحة طباعة يضمن مما، 600 مم/ث تصل ختم سرعات V230i تدعم : الإجابة
السرعة.



7. الخلاصة

لتسجيل مثالًا خيارًا، المرونة التكاملي وقدرات، الدقة عالية طباعتها، الختم مع الفائق توافقها بفضل، V230i TTO دومينو تُعد تلي، وموثوقة فعالة تسجيل حلول V230i توفر، المستمرة أو المتقطعة الختم لعمليات سواء. المرونة العبوات على العلامات والأدوية والمشروبات الأغذية لصناعات الصارمة المتطلبات.

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا V230i، لدومينو وملحقات، طباعة رؤوس، أشرطة لشراء أو الختم لتوافق إضافي دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

- واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/vBiBVs2Mrpw>