


Menüführung des Videojet 6530 Druckers

Der Videojet 6530 Thermotransferdrucker (TTO) wird häufig in Hochgeschwindigkeitsverpackungslinien eingesetzt. Dieses Dokument bietet eine ausführliche Anleitung zur Navigation im Menü und zur Konfiguration des Geräts.


Hauptbildschirm

Beim Einschalten zeigt der Hauptbildschirm den aktuellen Systemstatus an. Im Offline-Modus erscheint die Schaltfläche „Betrieb“ in Rot. Wenn aktiviert, wird sie grün und zeigt an, dass der Drucker bereit ist.




Auftragsauswahl

Im Menüpunkt „Job“ kann eine Druckdatei ausgewählt werden. Mit OK bestätigen.




Druckinformationen

Angezeigt werden die Druckfrequenz, die Gesamtanzahl der Drucke und der Bandverbrauch. Beispielsweise wurden 92 % des Farbbands verwendet, 8 % verbleiben. (Screenshot-Empfehlung: 00:30)



Druckeinstellungen

- Horizontale Justierung: 0-65 mm
- Vertikale Justierung: -107 bis +107 mm



Einstellungsmenü

- Druckverzögerung: 0-10.000 ms (Standard: 0)
- Druckgeschwindigkeit: 10-800 mm/s (Standard: 200 mm/s)
- Druckrichtung: 0° oder 180°
- Druckdichte: 50-100 (Standard: 75)



Verbrauchsmaterial-Einstellungen

- Bandbreite: 55–110 mm
- Druckfarbe: Schwarz oder Weiß



Installationsparameter

- Menüsprache: mehrere Sprachen verfügbar
- Datum und Uhrzeit: einstellbar
- Bildschirmdrehung: 0° oder 180°



Diagnose & Systeminformationen

- Diagnose der Druckköpfe und Sensoren
- Software- und Systeminformationen

Link zur YouTube-Demonstration

Sehen Sie sich das vollständige Video auf YouTube an: <https://youtu.be/DRkWpYkPF6M>